

Bauseitige Vorbereitung Haug Duschkabine

Sanitär:

Der Anschluss erfolgt mit Panzerschlauch an diese vorbereitete Installation. Die Leitungsdurchführungen sind vor dem Anschliessen gut durchzuspülen und danach wasserdicht zu verschliessen.

- Warmwasser:		½" Anschluss mit Kugelventil und ¾" Aussengewinde
- Kaltwasser:		½" Anschluss mit Kugelventil und ¾" Aussengewinde
- Kanalisationsanschluss:	Durchmesser:	50 mm
	Höhe maximal:	120 mm Mitte Rohr

Elektrisch:

- Potentialausgleich in Serie	16 mm ²
- Anschluss für den M8 Bolzen unterhalb des Bodens D =	10 mm
- Abstand zu Schaltern und Steckdosen	600 mm

Boden & Wand:

Böden & Wände sollten vor der Montage der Duschen fertiggestellt und gereinigt sein.

Die Wasseranschlüsse müssen fertig sein sowie der Ablauf.

Typenprodukt aus Edelstahl

Eigens für allgemein zugängliche Räume wurde ein Gestaltungskonzept entwickelt und schrittweise optimiert. Verwendet werden nur Materialien, die den hohen Feuchtigkeits- und Temperaturbelastungen auf die Dauer gewachsen sind. Optimale Funktionalität und einfache Handhabung bestimmen die Eigenschaften dieser Produkte.

Modelle unserer Duschkabinen

Rotonda	Runddusche mit Schiebetüren
Quadrata	Raumsparendes Quadrat mit Scharnirtüren nach innen öffnend
Quarta	Optimierter Viertelkreis mit Schiebetüre